

Reduktor DIM

Membranowy jednostopniowy reduktor butlowy lub liniowy (sieciowy), wykonany ze stali nierdzewnej.
 Może być stosowany również jako punkt poboru.



Rodzaj gazu:

Gazy czyste (do czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i korozyjne oraz mieszanki gazowe.

Zastosowanie:

W laboratoriach, jednostkach badawczych oraz przemysłowych.

Specyfikacja:

Typ	Max ciśnienie pracy na wejściu (dla 15°C)	Regulacja ciśnienia na wyjściu	Przepływ nominalny dla azotu	Numer katalogowy
	[bar]	[bar]	[Nm³/h]	
DIM 200-3-5	200	0,3 do 3	5	15496
DIM 200-15-25	200	1 do 15	25	15503
DIM 200-25-50	200	2 do 25	50	15510
DIM 200-50-30	200	5 do 50	30	15526

Szczelność układu
 Zakres temperatur roboczych

$\leq 1 \times 10^{-9}$ mbar.l/s (He)
 -20°C do +50°C

Dane techniczne:

Obudowa
 Gniazdo
 Zawór
 Membrana
 Filtr
 Manometry
 Uszczelnienia
 Zawór bezpieczeństwa

stal nierdzewna 316L
 stal nierdzewna 316L
 stal nierdzewna 316L
 Hastelloy C®
 spiekana stal nierdzewna
 stal nierdzewna
 PCTFE
 stal nierdzewna, Viton®
 (możliwość wyprowadzenia -
 opcjonalna)
 5 bar dla DIM 200-3-5
 22 bar dla DIM 200-15-25
 35 bar dla DIM 200-25-50
 70 bar dla DIM 200-50-30

Waga 2 kg
 Wymiary 150 x 120 x 120 mm
 (bez przyłączy)

Ciśnienie otwarcia zaworów
 bezpieczeństwa

Przyłącza:

wejście
 wyjście

gwint wewnętrzny M 16 x 1,336 SI
 gwint wewnętrzny G 3/8"

Aby złożyć zapytanie ofertowe lub w przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 32 790 87 11 / e-mail: instalacje.pl@airliquide.com

W zapytaniu ofertowym prosimy o podanie:

typu oraz nr katalogowego / średnicy rurociągu / rodzaju gazu